

A műszaki tartalom a HEXIS által kiadott gyártói adatlap alapján készült.

TERMÉKLEÍRÁS

A BODYFENCEXM egy átlátszó ragasztóanyaggal bevont fólia, amely környezeti hőmérsékleten önregeneráló, és kifejezetten az autókarosszéria védelmére kifejlesztett. A kiváló sokkelenyelő tulajdonságait védi a karosszéria a chipek által okozott kővek, rovarok, autó ajtók, mosókefék, stb. Matt felszíni vége.

A fólia JELLEMZŐI

(Indikatív érték)

- Teljes vastagság (fólia + ragasztó)

180 µm (7,1 mil) ± 10 % (átlagos értékek) Módszer

- Szakítószilárdság

> 100 N/25 mm HEXNFX41021 (átlagos értékek) Módszer

- Szakadási nyúlás

> 350 % HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer

- Zsugorodás 168 óra 70 °C-on (158 °F)

< 0,2 mm HEXRET001

HORDOZÓ

- Szilikon bevonatú PET hordozó.

RAGASZTÁSI TULAJDONSÁGOK

(Mért átlagértékek a műszaki adatlap közzétételekor)

- Lehúzási szilárdsági próba 180°-on

(Átlagos értékek) Módszer 20 perces alkalmazás után 18 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer 24 órás alkalmazás után 23 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer

- Kezdeti tapadás 11 N/25 mm HEXFTM009

(Átlagos értékek) Módszer

- Leválasztó erő

0,1 N/25 mm HEXFTM003

RAGASZTÓANYAG

- Oldószer alapú akril ragasztó.
- Azonnali és tartós tapadás, optimális 24 órás érintkezés után.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

- Nedves alkalmazási mód
- Javasolt minimális felhordási hőmérséklet: +10 °C (+50 °F) Lehetőleg +15 °C és +35 °C (+59 °F) között hordja fel

és +95 °F).

- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +90 °C (-40 °F és +194 °F) között
- A BODYFENCEXM fólia a jármű testének védelmére szolgál. A teljes csomagolás védőrendszereként is szolgálhat.

fólia (HX20000, nem strukturált HX30000 és HX30SCH00), amelyeket sima és alapvető, teljes csomagolás nélkül, enyhítés dekoráció. A BODYFENCEXM alkalmazása a teljes filmcsomagolásra az ügyfél megítélése szerint történik. A HEXIS az elővágott BODYFENCEXM alkalmazását javasolja ehhez a speciális alkalmazáshoz. Mivel a BODYFENCEXM tapadása állandó, a teljes fóliából történő eltávolítása károsíthatja az utóbbit. A HEXIS a BODYFENCEXM alkalmazása és eltávolítása miatt a teljes filmtekercs romlása esetén nem vállal felelősséget.

- A fólia önregeneráló tulajdonságai környezeti hőmérsékleten: A karcolások visszanyelésének ez a jelensége felgyorsul különösen a hőmérséklet emelkedésével.

- Vágja le a fóliát a becsomagolandó rész méretére, hagyjon +10 cm (4 hüvelyk) extra margót.

A maradék fóliát az eredeti magon kell tárolni (ne vágja több hosszúságúra vagy szélességűre a tekercseket, ne csomagolja át a terméket); a tekercset használat után azonnal és megfelelően le kell zárni (maszkolószalaggal vagy tekercsgallérral), hogy minden minőségét megőrizze.

- Vigye fel tiszta és szennyeződéssnyomoktól (por, zsír, viasz, szilikon stb.) mentes felületre.

Különös gondot kell fordítani a célfelületek szögeinek és kerületének tisztítására, hogy a fólia megfelelően tapadjon a felületre.

- Már festett aljzat esetén öntapadó anyagot csak sértetlen eredeti fényezésre szabad felhordani.

Ha a fényezés nem eredeti és/vagy sérült, a felhordás és az eltávolítás a beszerelő döntésére és kockázatára történik.

ÜZEMELTETÉSI AJÁNLÁSOK

- A karosszéria, az alváz, a festett lökhárítók és a visszapillantó tükrök burkolatának védelmére kifejlesztett, megfelelő termék kövek, rovarok és karcolások okozta kőfelverődések ellen.
- Kiváló védelem vandalizmus ellen (kulcskarcok).
- Az alkalmazás megkönnyítése érdekében a HEXIS több fajta simítóet kínál a tartozékaiban, a puhábbtól a keményebb (műanyag vagy filc).
- A BODYFENCEXM fólia alkalmazási módszerével kapcsolatos további információk az alkalmazási útmutatóban találhatók. elérhető a „Professzionális” címszó alatt, a „Szolár és biztonsági fóliák” kategóriában a www.hexis-graphs.com weboldalunkon.

TÁROLÁS

Tárolási idő használat előtt Tárolási terület 1 év pormentes környezetben Tárolási hőmérséklet Tárolási mód használat előtt +15 °C - +25 °C (+59 °F - +77 °F) az eredeti csomagolásban Relatív páratartalom tárolás közben A tekercsek tájolása használat előtt 50 % relatív páratartalom mellett függőlegesen TARTÓSSÁG: KÖZÉPKLIMÁL EURÓPAI

- Függőleges expozíció:

Legfeljebb 10 év (normál úthasználati körülmények között). A 10 évnél rövidebb ideig tartó, teljes csomagolású filmre alkalmazva a BODYFENCEXM legfeljebb 1 évvel (a BODYFENCEXM tartóssági határán belül) növeli a teljes csomagolású fólia sárgasága és repedése elleni tartósságát.

- Az élettartam függ az aljzat típusától, az aljzat előkészítésétől, az expozíciós körülményektől, valamint az anyag jellegétől és gyakoriságától

tisztítás. Például a becslések szerint a déli fekvésű expozíció kettővel osztja a tartósságot. Ugyanez vonatkozik a vízszintes expozícióra is. Ezenkívül a magas hőmérséklet (+50 °C felett) (+122 °F) vagy a környezetszennyezés jelentősen csökkenti ezt a tartósságot. Ha meg szeretné tudni a filmek indikatív tartósságát bármely más expozícióra és földrajzi területre vonatkozóan, kérjük, tekintse meg a „Földrajzi terület szerinti indikatív tartósság átváltási szabályait” táblázatot, amely a Tartósság alatt található, a „Professzionális” oldalon.

MEGJEGYZÉSEK

A tápanyagok sokfélesége és az új alkalmazások növekvő száma miatt az üzembe helyezőnek ellenőriznie kell, hogy az egyes alkalmazásokra alkalmas-e a tápanyag. A fent említett szabványok mérési módszerei szolgáltak alapul saját mérési módszereink kidolgozásához, amelyek kérésre rendelkezésre állnak. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megkapjuk a legújabb használati utasítást. Az összes közzétett információ a laboratóriumban rendszeresen elvégzett méréseken alapul. A közzétett információk azonban nem jelentenek kötelező erejű garanciát. Az eladó nem vonható felelősségre közvetett módon kapcsolódó károkért, és nem vállal felelősséget a vásárolt termék helyettesítő értékénél magasabb károkért. Minden specifikáció lehetséges változásoknak van kitéve.